



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 36 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 36
GTIN	4047109026322
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde L_A : 101 mm

Skaft-Ø D_s : 32 mm

Skaftlængde L_s : 60 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 120508 44-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 20IP (6,3 Nm)

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Skaft-Ø D_s	32 mm
Nyttelængde L_1	72 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508 44-..
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
Skaftlængde L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	36
Samlet længde L	161 mm
Udhængslængde L _A	101 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP