



KOMET® M03Speed finjusteringshoved, Ø Dmin: 29mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	238370 29
GTIN	4047109074620
Artikelklasse	24I

Beskrivelse

Udførelse:

- **Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.**
- **Modulær systemopbygning.**
- **Finjustering uden yderligere klemning.**
- **Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.**
- **Hurtig grovjustering via justering af skæret.**
- **Måltrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.**
- **De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 – 0,6 mm i Ø, afhængigt af drejeområde.**
- **Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i Ø pr. delstreg.**
- **Uproblematisk indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.**

Bemærk:

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.

Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Grovjusteringsvandring S	5 mm
ABS® skaft-Ø D _s	25
Finjustering i Ø	0,4 mm
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	26 mm
Skærholder	238355 29

maks. omdrejningstal	40000 min ⁻¹
Min. Ø D _{min}	29
Nyttelængde L ₁	39,9 mm
Spindelområde Ø	29 - 39 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå udgang
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til
M03 Størrelse 29

238355 29