


Garant**DNGA 150604, KB7205, Anvendelsesområde: HART**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	255716 HART
GTIN	4045197511478
Artikelklasse	21H

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.

KB 7205: Coated aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.

Type: KB7205

Skærkantudførelse: 0,2 mm×25°

Skæredybde a_p : 0,1 - 0,9 mm

Tilspænding f: 0,05 - 0,15 mm/o

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Anvendelsesområde	HÅRD
Skærkantudførelse	0,2 mm×25°

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,1 - 0,9 mm
Type	KB7205
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNGA 150604
Antal skift/skær	4
Produktnavnsegenskab	KB7205
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	250 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	210 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	180 m/min	H
GG (G)	betinget egnet	250 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		