

**KOMET® finjusteringshoved B301, Ø Dmin: 58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238301 58
GTIN	4047109005716
Artikelklasse	24B

Beskrivelse**Udførelse:****Med ABS®-integration B301 og til montering af findrejeindsatserne M302.**

Det mindste tilspændingstrin er 0,002 mm i Ø via nonius. Central kølemiddeltilførsel helt frem til skæret.

Anvendelse:**Til udboing af Ø29,5 til 121 mm.**

Justering af findrejningsindsatsen i klemt tilstand for at opnå den højeste arbejdspræcision.

Bemærk:

Passende findrejeindsats nr. 238310 (M302) og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Anvendelse	238310 40
Min. Ø D _{min}	58
ABS® skaft-Ø D _s	50
Udhængslængde L ₁	70 mm
Klemskruesæt	249900 SW6
Spindelområde Ø	58 - 71 mm
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Tværboing

Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® findrejeindsatsM302 Type 40	238310 40
------------------------------------	-----------