



DCMT 11T308 Sæt med 10 stk., Type: HBX130



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260506 HBX130 |
| GTIN | 4045197670106 |
| Artikelklasse | 22D |

Beskrivelse

DCMT 11T308 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
 Spånbryder: MM
 Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Tilspænding f : 0,06 - 0,36 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 200 m/min |
| Spånbryder | MM |
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Tilspænding f | 0,06 - 0,36 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Primær anvendelse | M |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Type | HBX130 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Serie | eco-skærholder |
| Serie | Skærholder |
| Serie | Borestang |
| Serie | Skærehoved |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T308 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Vendeplattetilknøtning | neutral |