

Garant**SCGT 09T302, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	N
Spånbrøder	AM
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Type	HU7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT 09T302
Antal skift/skær	4
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning