

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Underlægsplade	269005 11
Hovedlængde L <sub>1</sub>	17 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 2020K10
Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	10 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underlagsplatte Type 11	269005 11
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500