

**HOLEX®****DCMT 070204 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DCMT 070204 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020  
Spånbrøder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,06 - 0,36 mm/o
Spånbrøder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 300 m/min

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholder
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
Serie	Skærehoved
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknýtning	neutral