

**Garant****SC.T 09T304, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SC.T 09T304 HB7020 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7020

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning