

Garant**Glideslibemaskine (2 liter) med separeringsstation, Type: GMT2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Artikelklasse	51B

Beskrivelse**Udførelse:**

Glideslibemaskine GMT2 i kompakt konstruktion, til automatiseret slutbearbejdning af **små til mellemstore batchstørrelser**.

- **Kraftig motor med defineret omdrejningstalområde.**
- **Stålkar (2 l) med polyurethan-lag.**
- **Aftagelig separeringsstation til manuel adskillelse af emne og slibemedium.**
- **Ubesværet separering takket være ergonomisk vippeanordning.**
- **Intuitiv styring via betjeningspanel med timerfunktion.**
- **Støjsvagt og støvfrit arbejde takket være transparent låg.**

Anvendelse:

Foretrækkes til **afgratning** af **dreje- og fræselede** samt emner, der er produceret vha. **3D-print**. Egnede til **metal** og **kunststof**. Det efterfølgende **poleringstrin** er også en del af denne maskines serviceudbud. **Det anbefales kun at bearbejde tørt (der kræves ingen Compound).**

Leveringsomfang:

1x glideslibemaskine med betjeningspanel og aftagelig separeringsstation
1x separeringssi med hulgitter 10 mm
1x separeringssi med hulgitter 18 mm
1x keramisk slibelegeme (3 kg), trekant, grov (nr. 501505 0606T)
1x keramisk slibelegeme (3 kg), trekant (vinklet), grov (nr. 501515 1015TA)
1x keramisk slibelegeme (3 kg), cylinder (vinklet), grov (nr. 501525 0305CA)
1x porcelænsslibelegeme (3kg), cylinder (vinklet), polering (nr. 501585 0406CA)
1x opbevaringsboks (nr. 964486 EF4070)
1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (nr. 088001 500)
1x 3M højtydende rengøringsklud (nr. 089190 BLUE)

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	3000 min ⁻¹
Netfrekvens	50 Hz
Volumen af kar	2 l
Indvendig dybde af kar T ₂	85 mm
Bredde af maskine B ₁	400 mm
Længde af maskine L ₁	750 mm
Effektforbrug	50 W
Netspænding	230 V
Indre-Ø trug	100 mm
Ydre-Ø trug	220 mm
Højde maskine	285 mm
Totalvægt	20 kg
Produkttype	Glide-slibemaskine