



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 31 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 31
GTIN	4047109047358
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

#### Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance  $\pm 0,2$  mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

til tomme-Ø: 1 7/32 tommer

Udhængslængde  $L_A$ : 91 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 32 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 60 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 090408 32-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

### Teknisk beskrivelse

Nyttelængde $L_1$	62 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408 32-..
Antal skær Z	1
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	31
til tomme-Ø	1 7/32 tommer
Samlet længde L	146 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	91 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8