



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 15,5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 15,5
GTIN	4047109047105
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

##### Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

#### Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance  $\pm 0,2$  mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde  $L_A$ : 56 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 20 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 50 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 050204 13-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204 13-..
Nyttelængde $L_1$	32 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Skaftlængde L <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	15.5
Samlet længde L	106 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	56 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP