

Garant**GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D, AlTiN, MF: 4X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139686 4X0,5
GTIN	4067263126782
Artikelklasse	11D

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-gevindfræser **med ulige skærdeling og øget antal skær**. Den **ulige skærdeling** gør at der opnås et **meget roligt løb** og lang **værktøjsstandtid**.

Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.

- **Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.**
- **Øget antal skær.**
- **AlTiN-baseret HiPIMS-belægning af den nyeste generation.**
- **Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.**

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 139686 + 129100 HB**

Form **HE**: bestilles med **nr. 139686 + 129100 HE**

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,5 mm
Gevinddybde	8,25 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Nominel Ø D _c	3,29 mm
Samlet længde L	58 mm
Skaftlængde L _s	38,1 mm

Datablad

Programmeringsværdi til forsækning L_1	8,86 mm
Tilspænding f_z i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Hals-Ø D_1	5 mm
Antal spånnoter	4
Skærlængde L_c	8,25 mm
Antal tænder Z	4
Gevindstørrelse	M4×0,5
Indvendig køling	ja
Gevindprofil	Hel profil
Belægning	AlTiN
Gevindtype	MF
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	EG-MF
Gevindtype	EG-MF-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Gevindstandard	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype	Op til $2 \times D$ ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til $2 \times D$ ved gennemgangshul
Deling af skærene	ulige
Sænketrinvinkel	90 grader
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Serie	Master TM
Produkttype	Gevindfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Aluminiumskunststoffer	egnet	220 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 50 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
TOOLOX 33	egnet	85 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	egnet	200 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/139686-4X0,5>