


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2151 M8
GTIN	4067263135074
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. **Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Skafftirkant □	6,2 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	90 mm
Skæremateriale	HSS E
Skæft-Ø D _s	8 mm
Gevindtype	M
Gevind-Ø	8 mm
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevindstigning	1,25 mm

Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M8
Gevinddybde	24 mm
Norm	DIN 371
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Snittapperform B M M8

132150 M8