




## Snittap HSS-E, vaporiseret, M: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1646 M5
GTIN	4067263135128
Artikelklasse	GGN

### Beskrivelse

**Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H**

### Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M5
Skafftirkant □	4,9 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	2
Gevindtype	M
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	5 mm
Kernehul-Ø	4,2 mm
Gevinddybde	15 mm

Antal skær Z	2
Standard	DIN 371
Samlet længde L	70 mm
Gevindstigning	0,8 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie	egnet
------	-------

---

**Tilbehør**

SpånbrydertapperHSS-E M M5	132645 M5
----------------------------	-----------