


**Snittap HSS-E, vaporiseret, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1646 M12
GTIN	4067263135166
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	12 mm
Gevindstørrelse	M12
Standard	DIN 376
Skaft-Ø D _s	9 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M

Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Gevinddybde	36 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie egnet

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M12 132645 M12