


**Snittap HSS-E, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1646 M8
GTIN	4067263135142
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Standard	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	8 mm
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M8
Antal skær Z	3
Skagt-Ø D _s	8 mm

Gevinddybde	24 mm
Samlet længde L	90 mm
Skafftirkant □	6,2 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Antal spånnoter	3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie egnet

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M8 132645 M8