


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2151 M12
GTIN	4067263135098
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. **Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Standard	DIN 376
Gevindtype	M
Skafffirkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Skraft-Ø D _s	9 mm
Gevindstørrelse	M12
Antal skær Z	3
Gevinddybde	36 mm

Kernehul-Ø	10,2 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Samlet længde L	110 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Snittapperform B M M12

132150 M12