




HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5256 M4
GTIN	4067263135203
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,3 mm
Samlet længde L	63 mm
Gevindstørrelse	M4
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	4 mm
Gevinddybde	10 mm
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Antal spånnoter	3

Gevindtype	M
Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,7 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M4

135255 M4