




Snittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1856 M16
GTIN	4067263135418
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Form C (ansnit 2 – 3 gevind).

Som nr. 135855.

Teknisk beskrivelse

Standard	DIN 371
Skafffirkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Gevindstigning	2 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	110 mm
Antal skær Z	4
Gevindstørrelse	M16
Gevind-Ø	16 mm
Kernehul-Ø	14 mm
Antal spånnoter	4

Gevindtype	M
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	48 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie

egnet

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M16

135855 M16