


**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skær Z	3
Gvindstigning	1,25 mm
Gvind-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	6,8 mm
Samlet længde L	90 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gvindstørrelse	M8

Norm	DIN 371
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Gevinddybde	20 mm
Antal spånnoter	3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

---

**Tilbehør**

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M8

135255 M8