

Garant**GARANT Master TM skaft-gevindfræser, AlTiN, G: G3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139706 G3/8
GTIN	4067263128915
Artikelklasse	11D

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-gevindfræser **med ulige skærdeling og øget antal skær**. Den **ulige skærdeling** gør at der opnås et **meget roligt løb** og lang **værktøjsstandtid**.

Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.

- **Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.**
- **Øget antal skær.**
- **AlTiN-baseret HIPIMS-belægning af den nyeste generation.**
- **Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.**

Anvendelse:

Til **cylindrisk Whitworth-rørgevind** DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt). **Egnet til indvendigt og udvendigt gevind.**

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 139706 + 129100 HB**.

Form **HE**: bestilles med **nr. 139706 + 129100 HE**.

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	6
Nominel Ø D _c	13,95 mm
Gevindgange pr. tomme	19
Antal tænder Z	6
Anvendelse ved udvendigt gevind	op til 2×D ved skruegevind

Datablad

Gevindstørrelse	G3/8
Serie	Master TM
Gevinddybde	34,09 mm
Tilspænding f_z i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm
Skaft-Ø D_s	14 mm
Skærlængde L_c	34,09 mm
Gevindstigning	1,337 mm
Anvendelse ved boringstype	Op til $2 \times D$ ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til $2 \times D$ ved bundhul
Skaftlængde L_s	45,9 mm
Samlet længde L	94 mm
Gevindprofil	Hel profil
Belægning	AlTiN
Gevindtype	G
Gevindtype	G
Gevindtype	EG-G
Gevindtype	EG-G-LH
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HM
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Deling af skærene	ulige
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig og udvendig
Produkttype	Gevindfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	220 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 50 HRC	betinget egnet	45 m/min	H
TOOLOX 33	egnet	85 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	egnet	200 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/139706-G3/8>