




HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5256 M12
GTIN	4067263135258
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	10,2 mm
Gevind-Ø	12 mm
Gevindtype	M
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M12
Samlet længde L	110 mm

Gevindstigning	1,75 mm
Gevinddybde	30 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skafftirkant □	7 mm
Skraft-Ø D _s	9 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M12

135255 M12