

**Snittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1856 M6
GTIN	4067263135371
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Skafftirkant □	4,9 mm
Gevinddybde	18 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M6
Gevind-Ø	6 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstigning	1 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN 371
Gevindtype	M
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie

egnet

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M6

135855 M6