


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5451 M3
GTIN	4067263135272
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	56 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	M3
Gevindtype	M
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	6 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Standard	DIN 371
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M3

135450 M3

Spiraltapper6G M M3

135600 M3