




HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5256 M6
GTIN	4067263135227
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1 mm
Samlet længde L	80 mm
Gevindstørrelse	M6
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	15 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindtype	M
Gevind-Ø	6 mm

Kernehul-Ø	5 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M6

135255 M6