


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5451 M10
GTIN	4067263135326
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	8,5 mm
Skafffirkant □	8 mm
Gevinddybde	20 mm
Gevind-Ø	10 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Gevindtype	M
Samlet længde L	100 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Standard	DIN 371

Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindstørrelse	M10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M10

135450 M10

Spiraltapper6G M M10

135600 M10