

metabo**Vinkelsliber, Type: 613052840**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Artikelklasse	03D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Børsteløs akku-vinkelsliber af den nye generation: lige så kraftfuld som en 1100 W enhed med ledning takket være 40 % mere effekt**
- **Vedligeholdelsesfri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndtering**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides**
- **Batteripakken kan drejes i trin på 90° for at opnå den bedste ergonomi i enhver arbejdsposition**
- **Metabo S-automatic mekaniske sikkerhedskoblinger: minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres, til det laveste niveau på markedet – for maksimal beskyttelse af brugeren**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse**
- **Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com**

Leveringsomfang:

Beskyttelsesdæksel, støtteflange, tohulsmøtrik, ekstra håndgreb, tohulsnøgle, uden akku og uden lader.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	8 m/s ²
Tomgangsomdrejningstal	10000 min ⁻¹

Batterispænding	18 V
Maks. skive-Ø	125 mm
Tilslutningsgevind	M14
Producentbetegnelse	W 18 LT BL 11-125
Maks. skæredybde	33 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Pap
Vægt	1,8 kg
Arbejdsstøj	92 dB
Produkttype	Vinkelsliber