

HOLEX**Grovslibningskive „2 i 1“, Skive-Øxskivebredde / antal: 125X6/50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5050 125X6/50
GTIN	4067263133230
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-Ø 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Former: Skrubslibesliver forkrøppede (form 27, 28, 29).**
- **Slibevinkel 20° til 30°**
- **Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.**

Skrubslibesliver til **stål og INOX** med **lang levetid** og høj afslibningseffekt.

Specifikation:

A30Q-BF (som 560500) til stål og INOX med lang standtid og høj slibe-effekt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
-----------	----------

Skive-Ø	125 mm
Skivebredde	6 mm
Indhold	50
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Grovslibningsskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Grovslibningskive,,2 i 1" Skive-Øxskivebredde 125X6 mm

560500 125X6