


HOLEX**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 125XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Svarer til nr. 571203.

Anvendelse:

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	29 mm
Børste-Ø D ₁	125 mm
Antal snoninger	20
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Gevind M	M14

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

RenseskiveStåltråd 0,50 mm Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 /
gevind M 125XM14 mm

571203 125XM14