



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 28 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 28
GTIN	4047109047303
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde L_A : 80 mm

Skaft-Ø D_s : 32 mm

Skaftlængde L_s : 60 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 090408 32-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408 32-..
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Skaft-Ø D _s	32 mm
Nyttelængde L ₁	56 mm
Skaftlængde L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	28
Samlet længde L	140 mm
Udhængslængde L _A	80 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP