

Garant**RNGN 120700, KB7205, Anvendelsesområde: HART**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	255770 HART
GTIN	4045197511652
Artikelklasse	21H

Beskrivelse

RNGN 120700 HART Skærkantudførelse: 0,1 mm × 20°
Skæredybde a_p : 0,1 - 0,8 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 180 - 250 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde	HÅRD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 250 m/min
Primær anvendelse	H
Skæredybde a_p	0,1 - 0,8 mm
Skærkantudførelse	0,1 mm × 20°
Sekundær anvendelse	K
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	KB7205
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	250 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	RNGN 120700
Antal skift/skær	16
Produktnavnsegenskab	KB7205
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	250 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	210 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	190 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	180 m/min	H
GG (G)	betinget egnet	250 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		