

**WNGA 080408, KBN25M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255690 ME
GTIN	4960664507825
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærkantudførelse	ME
Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNGA 080408
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		