


Garant**Fræsestift GARANT Master Uni – middel, HM, Type: L1230****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5220 L1230
GTIN	4067263137511
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en **høj spåntagningsydelse** og giver samtidig en **ekstremt rolig gang og meget god manøvredegygtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning. Svarer til nr. 540220.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Lav varmebelastning, forlænget standtid, forbedret spåntransport.**
- **Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT#fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltypen med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrydning, pudsning, Bearbejdning af svejse sømme og overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledelse: Reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master Uni
Formbeskrivelse	Rundkegle
Samlet længde	70 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	12 mm
Fortanding, finhedsgrad	Middel
Indhold	10
Hovedlængde	30 mm
Fortandingstype	Ulige fortanding
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		

Tilbehør

FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type L1230

540220 L1230