

**HOLEX Pro skæreskive EKSTRA SMAL, Skive-Ø / antal: 178/100****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | GG5355 178/100 |
| GTIN | 4067263138471 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:**

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-Ø 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.**
- **Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).**

Lille skivetykkelse til hurtig skæring uden kraftanstrengelse.
som 563550.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A60P-BF (som 563550) til INOX.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Specifikation | A60P-BF |
| maks. omdrejningstal | 8500 min ⁻¹ |
| Skive-Ø | 178 mm |
| Formbeskrivelse | lige |
| Indhold | 100 |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Form | 41 |
| Skivebredde | 1,6 mm |
| Til materialetykkelser | 7,7 - 8 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| anbefalet angrebsvinkel | 90 grader |
| optimeret til materiale | INOX |
| Drevmaskine | Vinkelslibere |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skæreskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |

| | |
|----------------|----------------|
| Stål < 67 HRC | egnet |
| INOX | egnet |
| Ti | betinget egnet |
| GG (G) | betinget egnet |
| CuZn | betinget egnet |
| Kunststof, GFK | betinget egnet |
| tør | egnet |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| HOLEX Pro skæreskiveEKSTRA SMAL Skive-Ø 178 mm | 563550 178 |
| Spændeflange, par Flange-Ø 76 mm | 563990 76 |