

**HOLEX****HOLEX Pro skæreskive EKSTRA SMAL, Skive-Ø / antal: 115/100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5355 115/100
GTIN	4067263138433
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-Ø 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.**
- **Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).**

Lille skivetykkelse til hurtig skæring uden kraftanstrengelse.  
som 563550.

**Anvendelse:**

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V<sub>c</sub>.

**Specifikation:**

**A60P-BF (som 563550) til INOX.**

**Bemærk:**

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

## Teknisk beskrivelse

Form	41
Til materialetykkelser	3 - 5 mm
Formbeskrivelse	lige
Indhold	100
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
Specifikation	A60P-BF
maks. omdrejningstal	13300 min <sup>-1</sup>
Skivebredde	1 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		

Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	betinget egnet
Kunststof, GFK	betinget egnet
tør	egnet

---

## Tilbehør

HOLEX Pro skæreskiveEKSTRA SMAL Skive-Ø 115 mm

563550 115