

**TNGA 160404, PT600M, Anvendelsesområde: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255842 GG
GTIN	4960664546350
Artikelklasse	25F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte keramiske vendeplatter.

Type: PT600M

Fasning: T02025

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 550 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,15 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Fasning	T02025
Anvendelsesområde	GG
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 550 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNGA 160404
Antal skift/skær	6
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning