

**KOMET® M03Speed finjusteringshoved, Ø Dmin: 62mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238370 62
GTIN	4047109081574
Artikelklasse	24I

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.**
- **Modulær systemopbygning.**
- **Finjustering uden yderligere klemning.**
- **Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.**
- **Hurtig grovjustering via justering af skæret.**
- **Måltrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.**
- **De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 – 0,6 mm i Ø, afhængigt af drejeområde.**
- **Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i Ø pr. delstreg.**
- **Uproblematiske indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.**

Anvendelse:

I kombination med skiftebro nr. 238372.

Bemærk:

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.

Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	18500 min ⁻¹
Finjustering i Ø	0,6 mm

Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	55 mm
Min. Ø D _{min}	62
ABS® skaft-Ø D _s	50
Skærholder	238374 62-82
Skiftebro	238372 62; 82
Spindelområde Ø	62 - 103 mm
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Tvær boring
Bor anvendelse	Konveks
Bor anvendelse	Skrå udgang
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til M03 Størrelse 62-82

238374 62-82