

**Drejevendeskersplatte VNGA 160408, CBN (0°), Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255683 ME
GTIN	4960664544844
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærkantudførelse	ME
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	KBN35M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN

ISO-kode, vendeskærsplatte	VNGA 160408
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN35M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		