

**CNGA 120404, PT600M, Anvendelsesområde: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255803 HART
GTIN	4960664545513
Artikelklasse	25F

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte keramiske vendeplatter.

Type: PT600M

Fasning: S02025

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Fasning	S02025
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Anvendelsesområde	HÅRD
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 200 m/min

Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNGA 120404
Antal skift/skær	4
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning