

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjederstiftsæt	259047 5
Plattestørrelse	19 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Hovedlængde L ₁	40 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 3232P19
Underlægsplade	259031 36
Knæledsskrue	259018 13
Fjedersæt	259044 7
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Knæled	259015 13
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 13	259018 13
Knæled Type 13	259015 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7