

Garant**QuickTurn skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DCLNR/L 2025K12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259031 3

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
ISO-kode holder	DCLNR/L 2025K12
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 3
Spændejern	259038 7

Skrue til underlagsplatte	259025 4
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern	259351
Underlagsplatte	259201
Skrue til underlagsplatte Type 4	259025 4
Skrue til underlagsplatte	259171
Underlagsplatte Type 3	259031 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 7	259038 7
Spændejern	259531
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern Type 11	259038 11