


**HOLEX**

## HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 23mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1584 23
GTIN	4067263134626
Artikelklasse	GGN

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

- **Præcise bearbejdningsresultater ved manuel og maskinel anvendelse.**
- **Vibrationsfri gang takket være ekstrem fordeling af ubalance på skærene giver flotte overflader.**
- **Optimale værktøjsstandtider takket være højeffektiv TiAlN-belægning.**
- **Høj processikkerhed takket være optimeret spånevakuering.**
- **Attraktivt forhold mellem ydelse og pris.**

Skaft desuden med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 bakker. **Som nr. 150184**

#### Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af 90° forsænkninger.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Samlet længde L	67 mm
Udvendig Ø	23 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o

Antal skær Z	3
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,8 mm
Skafttolerance	h9
Til undersænskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M12
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkenskær	ulige
Standard	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Serie	Pro Steel
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	S
GG (G)	egnet	20 m/min	K

CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

---

## Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° Udvendig Ø Dc 23 mm

150184 23