

Garant
QuickTurn skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Artikelklasse	21U

Beskrivelse
Anvendelse:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DCLNR/L 2025K12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259031 3

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2025K12
Underlægsplade	259031 3
Spændejern	259038 7
Skrue til underlagsplatte	259025 4

Skafstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte	259201
Underlagsplatte Type 3	259031 3
Spændejern	259351
Spændejern Type 7	259038 7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern	259531
Spændejern Type 11	259038 11
Skrue til underlagsplatte Type 4	259025 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte	259171