


**Garant****GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1035 5
GTIN	4067263134459
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 203035.**Til **skrubning og sletbearbejdning.**Op til 1,5xD i hel længde **ved meget høje tilspændingsværdier** og meget rolig gang.**Fordel:**

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Skærlængde $L_c$	13 mm
Antal tænder Z	4
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Spiralvinkel	38 grader

Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	57 mm
Skær-Ø $D_c$	5 mm
Tolerance, nom. Ø	f8
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Standard	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	egnet	260 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	240 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	190 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	180 m/min	P
Stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	betinget egnet	150 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	70 m/min	M
GG (G)	egnet	250 m/min	K

Uni	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	egnet
Luft	egnet

---

## Tilbehør

GARANT Master Steel HM-skrubfræserHPC Ø f8 DC 5 mm

203035 5