

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1271 M16
GTIN	4067263135029
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 131265.****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	32 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	14 mm
Gevindtype	M
Skaffirkant <input type="checkbox"/>	9 mm

Antal skær Z	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstørrelse	M16
Gevind-Ø	16 mm
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet

---

## Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M16	131265 M16
--	------------