


Garant**CNMG 09T304, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T304 HB7020 Type: HB7020
Spånryder: SS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Spånryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning