

HOLEX**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper form B DIN 371/376, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1271 M6
GTIN	4067263134688
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 131265.****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	80 mm
Gevindstørrelse	M6
Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	12 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevind-Ø	6 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	5 mm
Gevindtype	M
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M6	131265 M6
---	-----------