

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

PCLNR 95° borestænger til vendeskærsplatter CN.

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæled	259015 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
ISO-kode holder	A25R PCLNR/L12
Knæledsskrue	259018 8
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Fjedersæt	259044 2
Plattestørrelse	12 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm

Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 2	259031 2
Knæledsskrue Type 8	259018 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500