


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2151 M3
GTIN	4067263135036
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. **Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,5 mm
Gevindstørrelse	M3
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	9 mm
Samlet længde L	56 mm
Gevind-Ø	3 mm
Gevindtype	M
Kernehul-Ø	2,5 mm
Antal skær Z	3

Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Antal spånnoter	3
Standard	DIN 371
Skaftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Snittapperform B M M3

132150 M3